

## femett Care (höjd 81 cm)

Art.nr 773011-1.

- 475 x 810 x 175 mm
- Extra höjd för ökad tillgänglighet.
- Vinklad spegel gör det möjligt för både rullstolsbundna och stående att använda spegeln.
- Svensktillverkat hygienskåp.
- Rostskyddad stålplåt av hög kvalitet.
- Färdigmonterat.
- 10 års garanti.
- Extremt tåligt och mycket stabilt.
- Hållbar yta, lätt att rengöra. Vit, tålig, porfri pulverlack.
- En fast hylla.
- Bottenplatta för bägare, handdukar och en dispenser med enhandsreglage.
- Extra bottenplatta för rulle istället för handdukar ingår.
- Dispenser ingår.
- Cylinderlås samt två nycklar ingår.

Belysning (som visas på skåpet här intill) beställs separat.

### Femett Care (81 cm) med annan bottenplatta

Handdukar två dispenserar med enhandsreglage, art.nr 773021-1.  
Andra kombinationer tillverkas på beställning.

### Distansram

(som flyttar ut skåpet 15 cm) finns som tillbehör, art.nr 779031.

### Belysning

Samtliga: 475 x 68 x 250 mm.

### 2 x 15 W lysrör

- IP23, art.nr 773012-2
- HF-don, IP23, art.nr 773012-2HF
- opalglas, IP23, art.nr 773013-2
- 230 V eluttag (för central jordfelsbrytare) IP23, art.nr 775018-2
- 230 V eluttag inklusive jordfelsbrytare, IP23, art.nr 775012-2

Eluttag på höger undersida. Kan ändras till vänster sida av elmontör.

### IP23

IP anger grad av skydd mot beröring och inträngande föremål (första siffran) och hur väl belysningen är skyddad mot vatten (andra siffran). IP23 innebär att belysningen tål vattendimma (spray).

### HF-don

HF-don ger glimfri direkttändning av lysrören.

### 10 års garanti

Vi ger 10 års garanti på Kungsör och Femett plåtskåp tack vare:

- den rostskyddade plåtens höga kvalitet.
- pulverlackens egenskaper.
- den rationella och kvalitetssäkrade tillverkningsprocessen.
- den noggranna slutkontrollen som görs av våra kvalitetsansvariga i Fagersta.

### Snabb, enkel montering

Överkanten på skåpet monteras 1 870 mm över färdigt golv. (Utan belysning kan skåpet monteras på annan höjd.)

Skåpet kräver endast två uppsättningsskruvar.

Belysningen fästs på skåpets ovansida med två plåtskruvar i förborrade hål.

Elanslutning för belysning monteras 1 900 mm över färdigt golv.




# Fagersta | Hygien


Fagersta Hygien AB, Ekorrbacksvägen 1, 737 30 Fagersta. Tel 0223-427 00. Fax 0223-139 50.  
info@fagerstahygien.se www.fagerstahygien.se

**femett** Standard  
Art.nr 771010-1. 475 x 640 x 140 mm

**femett** Care (höjd 64 cm)  
Art.nr 773010-1. 475 x 640 x 175 mm



**femett** Care (höjd 81 cm)  
Art.nr 773011-1. 475 x 810 x 175 mm



**Fagersta** | Hygien

Fagersta Hygien AB, Ekorrbacksvägen 1, 737 30 Fagersta. Tel 0223-427 00. Fax 0223-139 50.  
info@fagerstahygien.se www.fagerstahygien.se